


Garant**WNMG 060404, Vrsta: HU7305-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	252062 HU7305-1
GTIN	4062406749873
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Broj zamjena/oštrica	6
Fina/gruba obrada	fina obrada
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Tolerancija	M
Vrsta	HU7305-1
Posmak f	0,05 - 0,6 mm/okr
Glavna primjena	N
Kutni radijus	0,4 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	400 - 700 m/min
Dubina reza a_p	0,2 - 5 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 060404
Lomač odvojenih čestica	AM1

Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje