


Garant**WNMG 060408, Vrsta: HU7305-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	252064 HU7305-1
GTIN	4062406749880
Razred artikla	21G

Opis

WN. G 060408 HU7305-1 Vrsta: HU7305-1
Lomač odvojenih čestica: AM1
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,2 - 5 mm
Posmak f : 0,05 - 0,6 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 400 - 700 m/min

Tehnički opis

Glavna primjena	N
Kutni radijus	0,8 mm
Tolerancija	M
Dubina reza a_p	0,2 - 5 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	400 - 700 m/min
Uvjetovanost reza	lagani prekid
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 060408

Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Broj zamjena/oštrica	6
Lomač odvojenih čestica	AM1
Posmak f	0,05 - 0,6 mm/okr
Vrsta	HU7305-1
Fina/gruba obrada	fina obrada
Prevlaka	bez prevlake
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje