


Garant**WNMG 080404, Vrsta: HU7305-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	252068 HU7305-1
GTIN	4062406749897
Razred artikla	21G

Opis

WN.G 080404 HU7305-1 Vrsta: HU7305-1
Lomač odvojenih čestica: AM1
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,2 - 5 mm
Posmak f : 0,05 - 0,6 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 400 - 700 m/min

Tehnički opis

Posmak f	0,05 - 0,6 mm/okr
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Dubina reza a_p	0,2 - 5 mm
Prevlaka	bez prevlake
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080404
Brzina reza v_c glavna primjena	400 - 700 m/min
Kutni radijus	0,4 mm

Glavna primjena	N
Vrsta	HU7305-1
Tolerancija	M
Fina/gruba obrada	fina obrada
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Broj zamjena/oštrica	6
Lomač odvojenih čestica	AM1
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje