


Garant**TNMG 160408, Vrsta: HU7305-1**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	251544 HU7305-1
GTIN	4062406749842
Razred artikla	21G

Opis

TN.G 160408 HU7305-1 Vrsta: HU7305-1
Lomač odvojenih čestica: AM1
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,2 - 5 mm
Posmak f : 0,05 - 0,6 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 400 - 700 m/min

Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	AM1
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TNMG 160408
Glavna primjena	N
Prevlaka	bez prevlake
Posmak f	0,05 - 0,6 mm/okr
Vrsta	HU7305-1
Fina/gruba obrada	fina obrada

Brzina reza v_c glavna primjena	400 - 700 m/min
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Tolerancija	M
Kutni radijus	0,8 mm
Broj zamjena/oštrica	6
Dubina reza a_p	0,2 - 5 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje