


Garant**CNMG 120404, Vrsta: HB7130-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250058 HB7130-2
GTIN	4062406749255
Razred artikla	21G

Opis

CNMG 120404 HB7130-2 Vrsta: HB7130-2
Lomač odvojenih čestica: VS
Dubina reza a_p : 0,3 - 2,5 mm
Posmak f : 0,15 - 0,5 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 80 - 270 m/min

Tehnički opis

Glavna primjena	M
Lomač odvojenih čestica	VS
Posmak f	0,15 - 0,5 mm/okr
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120404
Vrsta	HB7130-2
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Kutni radijus	0,4 mm

Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 270 m/min
Dubina reza a_p	0,3 - 2,5 mm
Broj zamjena/oštrica	4
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje