


Garant**CNMG 09T304, Vrsta: HB7130-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250050 HB7130-2
GTIN	4062406749248
Razred artikla	21G

Opis

CNMG 09T304 HB7130-2 Vrsta: HB7130-2
Lomač odvojenih čestica: VS
Dubina reza a_p : 0,3 - 2,5 mm
Posmak f : 0,15 - 0,5 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 80 - 270 m/min

Tehnički opis

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 09T304
Dubina reza a_p	0,3 - 2,5 mm
Posmak f	0,15 - 0,5 mm/okr
Kutni radijus	0,4 mm
Broj zamjena/oštrica	4
Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 270 m/min
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)

Glavna primjena	M
Vrsta	HB7130-2
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Lomač odvojenih čestica	VS
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje