

**Garant****CNMG 120408, Vrsta: HB7130-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250158 HB7130-2
GTIN	4062406749293
Razred artikla	21G

**Tehnički opis**

Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	70 - 240 m/min
Fina/gruba obrada	fina obrada
Tolerancija	M
Glavna primjena	M
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNNG 120408
Lomač odvojenih čestica	VM
Broj zamjena/oštrica	4
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Vrsta	HB7130-2
Dubina reza $a_p$	0,5 - 4 mm

Kutni radijus	0,8 mm
Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje