

Garant**CNMG 120408, Vrsta: HB7130-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250322 HB7130-2
GTIN	4062406749910
Razred artikla	21G

Opis

CNMG 120408 HB7130-2 Vrsta: HB7130-2
Lomač odvojenih čestica: VG
Dubina reza a_p : 1,5 - 6 mm
Posmak f : 0,25 - 0,6 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 60 - 220 m/min

Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	VG
Vrsta	HB7130-2
Fina/gruba obrada	gruba obrada
Broj zamjena/oštrica	4
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 220 m/min
Posmak f	0,25 - 0,6 mm/okr

Glavna primjena	M
Dubina reza a_p	1,5 - 6 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120408
Kutni radijus	0,8 mm
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje