

Garant**CNMG 120404, Vrsta: HB7130-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250156 HB7130-2
GTIN	4062406749286
Razred artikla	21G

Opis

CNMG 120404 HB7130-2 Vrsta: HB7130-2
Lomač odvojenih čestica: VM
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,5 - 4 mm
Posmak f : 0,1 - 0,4 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 240 m/min

Tehnički opis

Dubina reza a_p	0,5 - 4 mm
Tolerancija	M
Fina/gruba obrada	fina obrada
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120404
Broj zamjena/oštrica	4
Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr

Vrsta	HB7130-2
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 240 m/min
Glavna primjena	M
Lomač odvojenih čestica	VM
Kutni radijus	0,4 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje