

Garant**DNMG 150604, Vrsta: HB7130-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250658 HB7130-2
GTIN	4062406749941
Razred artikla	21G

Opis

DNMG 150604 HB7130-2 Vrsta: HB7130-2
Lomač odvojenih čestica: VS
Dubina reza a_p : 0,3 - 2 mm
Posmak f : 0,1 - 0,4 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 80 - 270 m/min

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	lagani prekid
Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr
Broj zamjena/oštrica	4
Glavna primjena	M
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Vrsta	HB7130-2
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 150604

Lomač odvojenih čestica	VS
Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 270 m/min
Kutni radijus	0,4 mm
Dubina reza a_p	0,3 - 2 mm
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje