

Garant**TNMG 160404, Vrsta: HB7130-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251432 HB7130-2
GTIN	4062406750008
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Vrsta	HB7130-2
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TNMG 160404
Broj zamjena/oštrica	6
Dubina reza a_p	0,3 - 2 mm
Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	VS
Glavna primjena	M
Kutni radijus	0,4 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 270 m/min
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje