

Garant**VNMG 160404, Vrsta: HB7130-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251732 HB7130-2
GTIN	4062406750022
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Glavna primjena	M
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Vrsta	HB7130-2
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VNMG 160404
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Posmak f	0,05 - 0,4 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 270 m/min
Broj zamjena/oštrica	4
Rezni materijal	HM
Kutni radijus	0,4 mm
Lomač odvojenih čestica	VS

Dubina reza a_p	0,3 - 2 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje