

Garant**DNMG 150608, Vrsta: HB7130-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250762 HB7130-2
GTIN	4062406749965
Razred artikla	21G

Opis

DNMG 150608 HB7130-2 Vrsta: HB7130-2
Lomač odvojenih čestica: VM
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,5 - 5 mm
Posmak f : 0,2 - 0,5 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 240 m/min

Tehnički opis

Kutni radijus	0,8 mm
Dubina reza a_p	0,5 - 5 mm
Tolerancija	M
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 150608
Fina/gruba obrada	fina obrada

Lomač odvojenih čestica	VM
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 240 m/min
Glavna primjena	M
Posmak f	0,2 - 0,5 mm/okr
Broj zamjena/oštrica	4
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Vrsta	HB7130-2
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje