

Garant**WNMG 080408, Vrsta: HB7130-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	252070 HB7130-2
GTIN	4062406750077
Razred artikla	21G

Opis

WN. G 080408 HB7130-2 Vrsta: HB7130-2
Lomač odvojenih čestica: VM
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,5 - 4 mm
Posmak f : 0,1 - 0,5 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 240 m/min

Tehnički opis

Posmak f	0,1 - 0,5 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	VM
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta	HB7130-2
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 240 m/min
Kutni radijus	0,8 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080408

Dubina reza a_p	0,5 - 4 mm
Tolerancija	M
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Broj zamjena/oštrica	6
Glavna primjena	M
Fina/gruba obrada	fina obrada
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje