

Garant**VNMG 160408, Vrsta: HB7130-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251804 HB7130-2
GTIN	4062406750039
Razred artikla	21G

Opis

VN.G 160408 HB7130-2 Vrsta: HB7130-2
Lomač odvojenih čestica: VM
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,5 - 4 mm
Posmak f : 0,1 - 0,5 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 240 m/min

Tehnički opis

Vrsta	HB7130-2
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VNMG 160408
Broj zamjena/oštrica	4
Posmak f	0,1 - 0,5 mm/okr
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)

Dubina reza a_p	0,5 - 4 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 240 m/min
Tolerancija	M
Kutni radijus	0,8 mm
Lomač odvojenih čestica	VM
Fina/gruba obrada	fina obrada
Glavna primjena	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje