

Garant**WNMG 060404, Vrsta: HB7130-2**

Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|-----------------|
| Broj narudžbe | 251952 HB7130-2 |
| GTIN | 4062406750046 |
| Razred artikla | 21G |

Tehnički opis

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Glavna primjena | M |
| Dubina reza a_p | 0,3 - 2 mm |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | WNMG 060404 |
| Rezni materijal | Tvrđi metal (HM) |
| Kutni radijus | 0,4 mm |
| Vrsta | HB7130-2 |
| Brzina reza v_c glavna primjena | 80 - 270 m/min |
| Uvjetovanost reza | lagani prekid |
| Posmak f | 0,1 - 0,4 mm/okr |
| Fina/gruba obrada | Polugruba obrada |
| Lomač odvojenih čestica | VS |
| Broj zamjena/oštrica | 6 |

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje