

Garant**CC.T 120408, Vrsta: HB7130-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260160 HB7130-2
GTIN	4062406750190
Razred artikla	21G

Opis

CC.T 120408 HB7130-2 Vrsta: HB7130-2
Lomač odvojenih čestica: VM
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,2 - 4 mm
Posmak f : 0,1 - 0,4 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 240 m/min

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	lagani prekid
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Glavna primjena	M
Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr
Kutni radijus	0,8 mm
Vrsta	HB7130-2

Fina/gruba obrada	fina obrada
Broj zamjena/oštrica	2
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 240 m/min
Tolerancija	M
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 120408
Dubina reza a_p	0,2 - 4 mm
Lomač odvojenih čestica	VM
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje