

Garant**CC.T 060204, Vrsta: HB7130-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260142 HB7130-2
GTIN	4062406750152
Razred artikla	21G

Opis

CC.T 060204 HB7130-2 Vrsta: HB7130-2
Lomač odvojenih čestica: VM
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,2 - 4 mm
Posmak f: 0,1 - 0,4 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 240 m/min

Tehnički opis

Kutni radijus	0,4 mm
Tolerancija	M
Fina/gruba obrada	fina obrada
Lomač odvojenih čestica	VM
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr

Broj zamjena/oštrica	2
Vrsta	HB7130-2
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Glavna primjena	M
Dubina reza a_p	0,2 - 4 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 240 m/min
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 060204
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje