

Garant**DC.T 11T304, Vrsta: HB7130-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260462 HB7130-2
GTIN	4062406750244
Razred artikla	21G

Opis

DC.T 11T304 HB7130-2 Vrsta: HB7130-2
Lomač odvojenih čestica: VM
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,5 - 2,5 mm
Posmak f: 0,1 - 0,4 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 240 m/min

Tehnički opis

Tolerancija	M
Glavna primjena	M
Kutni radijus	0,4 mm
Fina/gruba obrada	fina obrada
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr
Broj zamjena/oštrica	2

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT 11T304
Lomač odvojenih čestica	VM
Vrsta	HB7130-2
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 240 m/min
Dubina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje