

**Garant****CC.T 120404, Vrsta: HB7130-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260158 HB7130-2
GTIN	4062406750183
Razred artikla	21G

**Opis**

CC.T 120404 HB7130-2 Vrsta: HB7130-2  
Lomač odvojenih čestica: VM  
Tolerancija: M  
Dubina reza  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Posmak  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 70 - 240 m/min

**Tehnički opis**

Vrsta	HB7130-2
Fina/gruba obrada	fina obrada
Glavna primjena	M
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Posmak $f$	0,1 - 0,4 mm/okr
Dubina reza $a_p$	0,2 - 4 mm

Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	M
Lomač odvojenih čestica	VM
Kutni radijus	0,4 mm
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 120404
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	70 - 240 m/min
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje