

Garant**TC.T 110204, Vrsta: HB7130-2**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260982 HB7130-2
GTIN	4062406750343
Razred artikla	21G

Opis

TC.T 110204 HB7130-2 Vrsta: HB7130-2
Lomač odvojenih čestica: VM
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,5 - 2,5 mm
Posmak f : 0,1 - 0,4 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 240 m/min

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	lagani prekid
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TCMT 110204
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Tolerancija	M
Kutni radijus	0,4 mm
Dubina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Vrsta	HB7130-2
Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr

Lomač odvojenih čestica	VM
Broj zamjena/oštrica	3
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 240 m/min
Fina/gruba obrada	fina obrada
Glavna primjena	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje