


**Garant**
**SC.T 120408, Vrsta: HB7130-2**


### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260766 HB7130-2
GTIN	4062406750312
Razred artikla	21G

### Opis

SC.T 120408 HB7130-2 Kutni radijus: 0,8 mm

Vrsta: HB7130-2

Lomač odvojenih čestica: VM

Tolerancija: M

Dubina reza  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Posmak  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/okr

### Tehnički opis

Fina/gruba obrada	fina obrada
Tolerancija	M
Rezni materijal	Tvrdi metal (HM)
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	70 - 240 m/min
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SCMT 120408
Posmak $f$	0,1 - 0,4 mm/okr
Uvjetovanost reza	lagani prekid

Kutni radijus	0,8 mm
Vrsta	HB7130-2
Glavna primjena	M
Dubina reza $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Lomač odvojenih čestica	VM
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje