


Garant**SC.T 120404, Vrsta: HB7130-2**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260765 HB7130-2
GTIN	4062406750305
Razred artikla	21G

Opis

SC.T 120404 HB7130-2 Kutni radijus: 0,4 mm

Vrsta: HB7130-2

Lomač odvojenih čestica: VM

Tolerancija: M

Dubina reza a_p : 0,5 - 2,5 mm

Posmak f: 0,1 - 0,4 mm/okr

Tehnički opis

Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 240 m/min
Fina/gruba obrada	fina obrada
Broj zamjena/oštrica	4
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Dubina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Glavna primjena	M

Vrsta	HB7130-2
Tolerancija	M
Lomač odvojenih čestica	VM
Kutni radijus	0,4 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SCMT 120404
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje