

Garant**VBMT 160404, Vrsta: HB7130-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261152 HB7130-2
GTIN	4062406750398
Razred artikla	21G

Opis

VBMT 160404 HB7130-2 Vrsta: HB7130-2
Lomač odvojenih čestica: VS
Dubina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
Posmak f : 0,1 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 80 - 270 m/min

Tehnički opis

Dubina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 270 m/min
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Glavna primjena	M
Broj zamjena/oštrica	2
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Fina/gruba obrada	Fina obrada

Lomač odvojenih čestica	VS
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VBMT 160404
Kutni radijus	0,4 mm
Vrsta	HB7130-2
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje