

**Garant****VB.T 160408, Vrsta: HB7130-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261234 HB7130-2
GTIN	4062406750428
Razred artikla	21G

**Opis**

VB.T 160408 HB7130-2 Vrsta: HB7130-2  
Lomač odvojenih čestica: VM  
Tolerancija: M  
Dubina reza  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Posmak  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 70 - 240 m/min

**Tehnički opis**

Tolerancija	M
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	70 - 240 m/min
Posmak $f$	0,1 - 0,4 mm/okr
Fina/gruba obrada	fina obrada
Lomač odvojenih čestica	VM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VBMT 160408
Uvjetovanost reza	lagani prekid

Dubina reza $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Broj zamjena/oštrica	2
Glavna primjena	M
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta	HB7130-2
Kutni radijus	0,8 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje