

Garant
VC.T 160404, Vrsta: HB7130-2


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	261458 HB7130-2
GTIN	4062406750473
Razred artikla	21G

Opis

VC.T 160404 HB7130-2 Vrsta: HB7130-2
 Lomač odvojenih čestica: VM
 Tolerancija: M
 Dubina reza a_p : 0,5 - 2,5 mm
 Posmak f : 0,1 - 0,4 mm/okr
 Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 240 m/min

Tehnički opis

Dubina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Broj zamjena/oštrica	2
Glavna primjena	M
Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VCMT 160404
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 240 m/min
Kutni radijus	0,4 mm

Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta	HB7130-2
Tolerancija	M
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Lomač odvojenih čestica	VM
Fina/gruba obrada	fina obrada
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje