



Kompaktna kutna brusilica, tip: 7222826



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	077111 7222826
GTIN	4014586895024
Razred artikla	03F

Opis

Izvedba:

FEIN – kompaktna kutna brusilica Ø 125 mm.

- **Robustan, motor visokih performansi za svakodnevnu upotrebu.**
- **Visoka zaštita korisnika putem nadzora povratnog udara, zaštite od ponovnog pokretanja i ručke protiv vibracija.**
- **Visok kapacitet preopterećenja zahvaljujući izravnom hlađenju motora, glava se može okretati u koracima od 90° (optimalno mjesto ovisno o primjeni).**
- **Brza zamjena sredstva za brušenje bez alata zahvaljujući matici za brzo stezanje.**

Dio isporuke:

Ručka, zaštitni poklopac, stezna matica, ključ.

Oznaka proizvođača: CG17-125INOX

Prihvat snaga: 1700 W

maksimalan broj okretaja: 7500 min⁻¹

Raspon broja okretaja: 2200 - 7500 min⁻¹

maksimalni Ø diska: 125 mm

maksimalna dubina razdvajanja: 35 mm

Tehnički opis

maksimalna dubina razdvajanja	35 mm
Blokada pokretanja	da
Prihvat snaga	1700 W
maksimalni Ø diska	125 mm
maksimalan broj okretaja	7500 min ⁻¹
Oznaka proizvođača	CG17-125INOX
Težina	2,4 kg
Mrežni napon	240 V
maksimalne vibracije prema EN	5 m/s ²
Posebnost	Broj okretaja elektronike
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Raspon broja okretaja	2200 - 7500 min ⁻¹
Mrežna frekvencija	50 Hz
Vrsta proizvoda	Kutna brusilica