



Kompaktna kutna brusilica, tip: 7222796



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|----------------|
| Broj narudžbe | 077111 7222796 |
| GTIN | 4014586894980 |
| Razred artikla | 03F |

Opis

Izvedba:

FEIN – kompaktna kutna brusilica Ø 125 mm.

- **Robustan, motor visokih performansi za svakodnevnu upotrebu.**
- **Visoka zaštita korisnika putem nadzora povratnog udara, zaštite od ponovnog pokretanja i ručke protiv vibracija.**
- **Visok kapacitet preopterećenja zahvaljujući izravnom hlađenju motora, glava se može okretati u koracima od 90° (optimalno mjesto ovisno o primjeni).**
- **Brza zamjena sredstva za brušenje bez alata zahvaljujući matici za brzo stezanje.**

Dio isporuke:

Ručka, zaštitni poklopac, stezna matica, ključ.

Oznaka proizvođača: CG10-125

Prihvat snaga: 1000 W

maksimalan broj okretaja: 11000 min⁻¹

maksimalni Ø diska: 125 mm

maksimalna dubina razdvajanja: 35 mm

Težina: 2,1 kg

Tehnički opis

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Blokada pokretanja | da |
| maksimalna dubina razdvajanja | 35 mm |
| Težina | 2,1 kg |
| Prihvat snaga | 1000 W |
| Mrežna frekvencija | 50 Hz |
| Posebnost | kratka izvedba |
| maksimalan broj okretaja | 11000 min ⁻¹ |
| Mrežni napon | 240 V |
| maksimalne vibracije prema EN | 8,5 m/s ² |
| maksimalni Ø diska | 125 mm |
| Opskrba energijom | Mrežni pogon |
| Oznaka proizvođača | CG10-125 |
| Vrsta proizvoda | Kutna brusilica |