



## Kompaktna kutna brusilica, tip: 7222816



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	077111 7222816
GTIN	4014586895017
Razred artikla	03F

### Opis

#### Izvedba:

**FEIN – kompaktna kutna brusilica Ø 125 mm.**

- **Robustan, motor visokih performansi za svakodnevnu upotrebu.**
- **Visoka zaštita korisnika putem nadzora povratnog udara, zaštite od ponovnog pokretanja i ručke protiv vibracija.**
- **Visok kapacitet preopterećenja zahvaljujući izravnom hlađenju motora, glava se može okretati u koracima od 90° (optimalno mjesto ovisno o primjeni).**
- **Brza zamjena sredstva za brušenje bez alata zahvaljujući matici za brzo stezanje.**

#### Dio isporuke:

Ručka, zaštitni poklopac, stezna matica, ključ.

Oznaka proizvođača: CG17-125

Prihvat snaga: 1700 W

maksimalan broj okretaja: 11500 min<sup>-1</sup>

maksimalni Ø diska: 125 mm

maksimalna dubina razdvajanja: 35 mm

Težina: 2,4 kg

### Tehnički opis

Mrežni napon	240 V
maksimalne vibracije prema EN	6 m/s <sup>2</sup>
maksimalni Ø diska	125 mm
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Posebnost	kratka izvedba
Prihvat snaga	1700 W
Oznaka proizvođača	CG17-125
maksimalna dubina razdvajanja	35 mm
Težina	2,4 kg
Blokada pokretanja	da
Mrežna frekvencija	50 Hz
maksimalan broj okretaja	11500 min <sup>-1</sup>
Vrsta proizvoda	Kutna brusilica