

**HOLEX****Nasadni ključ, koljenasti, širina ključa: 22mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	621341 22
GTIN	4062406750725
Razred artikla	62C

**Opis****Izvedba:**

Kovan za najveća opterećenja s posebno uskom tolerancijom širine ključa. Specijalna izvedba, povećane dubine ključa, za matice na navojnim šipkama. Obostrano jednaka širina ključa. Veličine 6 i 7 obostrano šesterokutne, od veličine 8 na dugom kraku šesterokutni, a na kratkom 12- kutni. Savijeni pod kutom od oko 90 – 95°.

**Materijal:**

Krom-vanadij čelik, kromiran.

**Tehnički opis**

Profil progona dugačka stranica	6-kut
Profil progona	12-kutni nasadni ključ
Profil progona	Odvijači za TORX® vijke
Profil progona kratka stranica	12-kut
Duljina ključa L <sub>1</sub>	225 mm
Duljina ključa L <sub>2</sub>	55 mm
Ø bušenja F	15 mm
Širina ključa	22 mm
Kut	90 - 95 stupanj
Materijal	Krom-vanadij-čelik
Površina	kromirani

obostrano jednake veličine ključa

da

Vrsta proizvoda

Nasadni ključevi