


**Garant****VHM vretenasto glodalo HPC, ZOx, Ø f8 DC: 16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	202248 16
GTIN	4045197271570
Razred artikla	11X

**Opis****Izvedba:**

Stabilno gruborezno glodalo **bez** ozubljene oštrice<br>Sa snažnom jezgrom, **posebnim kalupima prostora za odvojene čestice i velikim poliranim prostorima za odvojene čestice.**

**Upotreba:**

Za grubo glodanje koje treba ispuniti visoke zahtjeve za površinu obratka.

**Napomena:**

**DOSTUPNA NOVA GENERACIJA!**

**Preporučeni zamjenski proizvod je br. 202004.**

**Tehnički opis**

Oblik drške	HB
Posmak $f_z$ za obodno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka	0,12 mm
Oslobađanje $\varnothing D_1$	15 mm
Posmak $f_z$ za glodanje utora u aluminiju, kratkih odlomaka	0,09 mm
Broj zubi Z	3
Duljina skošenja pod 45°	0,2 mm
Duljina izboja $L_1$ uključ. oslobađanje	42 mm
$\varnothing$ reza $D_c$	16 mm
$\varnothing$ drške $D_s$	16 mm
Ukupna duljina L	92 mm

Duljina rezne oštrice $L_s$	36 mm
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Drška	DIN 6535 HB s h6
Tolerancija nazivnog $\varnothing$	f8
Kvaliteta centriranja s drškom	G 2,5 s HB
Kut spirale	45 stupanj
Kut skošenih rubova	45 stupanj
Prevlaka	ZOX
Rezni materijal	VHM
Standard	Standard proizvođača
Tip	W
Svojtvo kuta spirale	Nejednak
Podjela oštrica	nejednako
Širina zahvata $a_e$ kod glodanja	0,5×D kod trimanja
Širina zahvata $a_e$ kod glodanja	Dubina reza punog žlijeba 1×D
Unutarnje hlađenje	ne
Strategija rezanja	HPC
Prsten u boji	žuto
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Aluminij	prikladno samo u posebnim uvjetima	500 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	480 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	240 m/min	N
CuZn	prikladno	240 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno		

mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima
Zrak	prikladno samo u posebnim uvjetima