

**Pneumatska ravna brusilica, stezna čeljust Ø 6 mm kratki, Tip: 7405****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	079456 7405
GTIN	015451781507
Razred artikla	03R

Opis**Izvedba:**

Mini štapna brusilica s velikim brojem okretaja u praznom hodu za tiho i učinkovito brušenje. Preciznost učinka i kontrole pomoću ugrađenog regulatora broja okretaja.

Dio isporuke:

Uključuje po steznu čahuru od 1× 1/4 cola i 6 mm.

Tehnički opis

Težina	0,5 kg
maksimalne vibracije prema EN	3,6 m/s ²
Priključak tlačnog zraka	1/4 col
maksimalna potreba za zrakom	78 l/min
Duljina	200 mm
preporučena veličina crijeva (unutarnji Ø)	10 mm
Ø steznih kliješta	6 mm
Priključni navoj	NPT
Izlazna snaga	250 W
Radna buka	76,2 dB(A)

List s podacima

maksimalan broj okretaja	28000 min ⁻¹
Vrsta proizvoda	Ravna brusilica