

Garant**Usko pločasto glodalo, bez prevlake, Ø×širina js16×k11: 125X3mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	185500 125X3
GTIN	4045197097637
Razred artikla	11U

Opis**Izvedba:**

Pločasto glodalo s provrtom za prihvat i utorom za pero. Zahvaljujući križnom spiralnom ozubljenju, ovo glodalo reže vrlo mirno i kod velikih dubina rezanja.

Upotreba:

Za **utore ili odrezivanje**, kada bočne plohe obratka moraju imati precizno poravnatu, glatku i čistu površinu.

Napomena:

f_z za $a_e = 0,1 \times D$.

Tehnički opis

Ø prihvata H7	32 mm
Posmak f_z u čeliku < 750 N/mm ²	0,09 mm
Broj zubi Z	40
Ø reza D_c	125 mm
Širina reza	3 mm

Izvedba drške	s rupom
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	HSS Co 5
Standard	DIN 1834 A
Profil glodanja	križno ozubljen
Tip	N
Tolerancija nazivnog \emptyset	js16
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Pločasto glodalo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	200 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	19 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	19 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	19 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	9 m/min	M
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	180 m/min	N
Uni	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro maksimalno	prikladno		