

Garant**Pločasto glodalo, bez prevlake, Ø×širina js16×k11: 50X6mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	185820 50X6
GTIN	4045197097828
Razred artikla	11U

Opis**Izvedba:**

Križno ozubljen s ojačanim prihvatom i utorom za pero.

Upotreba:

Za **utore ili odrezivanje**, kada bočne plohe obratka moraju imati precizno poravnatu, glatku i čistu površinu.

Napomena:

f_z za $a_e = 0,1 \times D$.

Tehnički opis

Širina reza	6 mm
Ø prihvata H7	16 mm
Posmak f_z u čeliku < 750 N/mm ²	0,04 mm
Broj zubi Z	14
Ø reza D_c	50 mm
Izvedba drške	s rupom

Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	HSS Co 5
Standard	DIN 885 A
Profil glodanja	križno ozubljen
Tip	N
Tolerancija nazivnog Ø	js16
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Pločasto glodalo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	200 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	19 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	19 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	19 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	9 m/min	M
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	180 m/min	N
Uni	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro maksimalno	prikladno		