

**Garant****Usko pločasto glodalo, bez prevlake, Ø×širina js16×k11: 100X3mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	185500 100X3
GTIN	4045197097552
Razred artikla	11U

**Opis****Izvedba:**

**Pločasto glodalo s** provrtom za prihvat i utorom za pero. Zahvaljujući križnom spiralnom ozubljenju, ovo glodalo reže vrlo mirno i kod velikih dubina rezanja.

**Upotreba:**

Za **utore ili odrezivanje**, kada bočne plohe obratka moraju imati precizno poravnatu, glatku i čistu površinu.

**Napomena:**

$f_z$  za  $a_e = 0,1 \times D$ .

**Tehnički opis**

Posmak $f_z$ u čeliku $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,06 mm
Širina reza	3 mm
Ø reza $D_c$	100 mm
Broj zubi Z	36
Ø prihвата H7	32 mm

Izvedba drške	s rupom
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	HSS Co 5
Standard	DIN 1834 A
Profil glodanja	križno ozubljen
Tip	N
Tolerancija nazivnog $\emptyset$	js16
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Pločasto glodalo

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	200 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	19 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	19 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	19 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	9 m/min	M
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	180 m/min	N
Uni	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro maksimalno	prikladno		