



## LED-džepna svjetiljka Core s baterijama, Tip: P3-CORE



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081370 P3-CORE
GTIN	4058205028462
Razred artikla	04B

### Opis

#### Izvedba:

LED Lenser ubraja se u lidere na području tehnologije kad se radi o LED-džepnim svjetiljkama. U **alumijskim kućištima otpornima na prskanje vode** svi su kontakti pozlaćeni, **visoko učinkovite leće** povezuju svjetlost homogeno i bez gubitaka. Sve su svjetiljke opremljene glavom koja se može fokusirati.

Serija Ledlenser Core, nova generacija poznate serije P. **Advanced Focus System (AFS)** Advanced Focus System kombinira leću i reflektor te time ujedinjuje prednosti oba sustava. Rezultat toga je izvrsna koncentracija svjetla u fokusu, kao i homogeni, nezoštrjeni svjetlosni konus. Iz tog razloga AFS spada među najomiljenije sustave fokusiranja za LED svjetiljke.

#### Rapid Focus

U pravilu se s uobičajenim sustavima fokusiranja sa zakretnom mehanikom mora rukovati objema rukama. Rapid Focus omogućuje brže reguliranje svjetlosnog konusa jednom rukom.

#### Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

#### Dio isporuke:

Uključuje baterije.

### Tehnički opis

Jakost svjetlosti	90 lm
Opskrba energijom	na bateriju
Broj sadržanih baterija	1
Jakost svjetlosti stupanj 3	15 lm

Funkcija džepne svjetiljke	Fokus
Ukupna duljina	100 mm
Oznaka proizvođača	P3 Core
IP-klasa zaštite	IP 54
Ø glave	20 mm
Trajanje osvjetljenja stuba 3	6 h
Trajanje osvjetljenja stupanj 2	4 h
Rapid Focus	da
Tip baterije	Micro, AAA
Advanced Focus System (AFS)	da
Rasvjetno tijelo	LED modul
Jakost svjetlosti stupanj 2	50 lm
Trajanje osvjetljenja	3 h
Težina	42 g
Vrsta proizvoda	Džepna svjetiljka