



## LED-džepna svjetiljka Core s baterijama, Tip: P4-CORE



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081370 P4-CORE
GTIN	4058205028493
Razred artikla	04B

### Opis

#### Izvedba:

LED Lenser ubraja se u lidere na području tehnologije kad se radi o LED-džepnim svjetiljkama. U **alumijskim kućištima otpornima na prskanje vode** svi su kontakti pozlaćeni, **visoko učinkovite leće** povezuju svjetlost homogeno i bez gubitaka. Sve su svjetiljke opremljene glavom koja se može fokusirati.

Serija Ledlenser Core, nova generacija poznate serije P. **Advanced Focus System (AFS)**

Advanced Focus System kombinira leću i reflektor te time ujedinjuje prednosti oba sustava.

Rezultat toga je izvrsna koncentracija svjetla u fokusu, kao i homogeni, neizoštrjeni svjetlosni konus. Iz tog razloga AFS spada među najomiljenije sustave fokusiranja za LED svjetiljke.

#### Rapid Focus

U pravilu se s uobičajenim sustavima fokusiranja sa zakretnom mehanikom mora rukovati objema rukama. Rapid Focus omogućuje brže reguliranje svjetlosnog konusa jednom rukom.

#### Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

#### Dio isporuke:

Uključuje baterije.

### Tehnički opis

Trajanje osvjtljenja stupanj 2	9 h
Rasvjetno tijelo	LED modul
Jakost svijetlosti stupanj 2	60 lm
Opskrba energijom	na bateriju

Broj sadržanih baterija	2
Jakost svjetlosti	120 lm
Tip baterije	Micro, AAA
Oznaka proizvođača	P4 Core
Ukupna duljina	150 mm
Težina	58 g
IP-klasa zaštite	IP 54
Trajanje osvjetljenja	5 h
Jakost svjetlosti stupanj 3	15 lm
Funkcija džepne svjetiljke	Fokus
Ø glave	15 mm
Rapid Focus	da
Advanced Focus System (AFS)	da
Trajanje osvjetljenja stuba 3	20 h
Vrsta proizvoda	Džepna svjetiljka