



LED-džepna svjetiljka Core s baterijama, Tip: P5-CORE



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081370 P5-CORE
GTIN	4058205028523
Razred artikla	04B

Opis

Izvedba:

LED Lenser ubraja se u lidere na području tehnologije kad se radi o LED-džepnim svjetiljkama. U **alumijskim kućištima otpornima na prskanje vode** svi su kontakti pozlaćeni, **visoko učinkovite leće** povezuju svjetlost homogeno i bez gubitaka. Sve su svjetiljke opremljene glavom koja se može fokusirati.

Serija Ledlenser Core, nova generacija poznate serije P.

Funkcija:

IP44: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od prodora stranih tijela od $\varnothing > 1$ mm, ali alate i žice treba držati podalje.

Dio isporuke:

Uključujući bateriju i traku za nošenje oko ruke.

Tehnički opis

Ø glave	26 mm
Jakost svjetlosti stupanj 3	15 lm
Opskrba energijom	na bateriju
Trajanje osvjetljenja stupanj 2	5 h
IP-klasa zaštite	IP 44
Jakost svjetlosti	150 lm
Jakost svjetlosti stupanj 2	60 lm
Trajanje osvjetljenja stuba 3	12 h

Trajanje osvjetljenja	2,5 h
Ukupna duljina	120 mm
Težina	83 g
Oznaka proizvođača	P5 Core
Broj sadržanih baterija	1
Tip baterije	Mignon, AA
Vrsta proizvoda	Džepna svjetiljka