



## LED-džepna svjetiljka Core Akumulator, tip: P4R-CORE



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081468 P4R-CORE
GTIN	4058205020398
Razred artikla	04B

### Opis

#### Izvedba:

LED Lenser ubraja se u lidere na području tehnologije kad se radi o LED-džepnim svjetilkama. U **alumijskim kućištima otpornima na prskanje vode** svi su kontakti pozlaćeni, **visoko učinkovite leće** povezuju svjetlost homogeno i bez gubitaka. Sve su lampe opremljene fokusiranom glavom svjetiljke.

Seriya Ledlenser Core, nova generacija poznate serije P.

#### Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

#### Dio isporuke:

Uključuje USB kabel za punjenje.

### Tehnički opis

Ø glave	15 mm
Jakost svjetlosti	200 lm
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Vrsta baterije	Litij-ionska
Ukupna duljina	150 mm
IP-klasa zaštite	IP 54
Jakost svjetlosti stupanj 2	90 lm
Jakost svjetlosti stupanj 3	15 lm

Trajanje osvjetljenja stupanj 2	3 h
Težina	55 g
Broj sadržanih baterija	1
Trajanje osvjetljenja stuba 3	25 h
Trajanje osvjetljenja	1,5 h
Vrsta proizvoda	Džepna svjetiljka