



LED-džepna svjetiljka Core Akumulator, tip: P2R-CORE



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081468 P2R-CORE
GTIN	4058205020367
Razred artikla	04B

Opis

Izvedba:

LED Lenser ubraja se u lidere na području tehnologije kad se radi o LED-džepnim svjetilkama. U **alumijskim kućištima otpornima na prskanje vode** svi su kontakti pozlaćeni, **visoko učinkovite leće** povezuju svjetlost homogeno i bez gubitaka. Sve su lampe opremljene fokusiranom glavom svjetiljke.

Seriya Ledlenser Core, nova generacija poznate serije P.

Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Uključuje USB kabel za punjenje.

Tehnički opis

Vrsta baterije	Litij-ionska
Trajanje osvjetljenja	0,5 h
Ukupna duljina	103 mm
Jakost svjetlosti stupanj 3	15 lm
Jakost svjetlosti	120 lm
IP-klasa zaštite	IP 54
Težina	36 g
Trajanje osvjetljenja stuba 3	5 h

Jakost svjetlosti stupanj 2	50 lm
Trajanje osvjetljenja stupanj 2	1 h
Ø glave	15 mm
Broj sadržanih baterija	1
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Vrsta proizvoda	Džepna svjetiljka