



LED-džepna svjetiljka Core Akumulator, tip: P7R-CORE



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081468 P7R-CORE
GTIN	4058205020510
Razred artikla	04B

Opis

Izvedba:

LED Lenser ubraja se u lidere na području tehnologije kad se radi o LED-džepnim svjetiljkama. U **alumijskim kućištima otpornima na prskanje vode** svi su kontakti pozlaćeni, **visoko učinkovite leće** povezuju svjetlost homogeno i bez gubitaka. Sve su lampe opremljene fokusiranom glavom svjetiljke.

Seriya Ledlenser Core, nova generacija poznate serije P.

Funkcija:

IP68: Postoji zaštita od trajnog uranjanja (vodootporno) i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Uključuje i USB kabel za punjenje i traku za nošenje oko ruke.

Tehnički opis

Trajanje osvjtljenja stuba 3	90 h
Težina	202 g
Jakost svjetlosti stupanj 3	15 lm
Jakost svjetlosti stupanj 2	440 lm
Ø glave	35 mm
Trajanje osvjtljenja stupanj 2	4 h
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Jakost svjetlosti	1000 lm

Vrsta baterije	Litij-ionska
Trajanje osvjetljenja	2 h
Ukupna duljina	158 mm
Broj sadržanih baterija	1
IP-klasa zaštite	IP 68
Vrsta proizvoda	Džepna svjetiljka