

Garant**Držak alata s račnom, U potpunosti od čelika, Ukupna duljina: 117mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	148701 117
GTIN	4062406754655
Razred artikla	11K

Opis

Izvedba:

Sa steznom glavom i dvije čeljusti za stezanje četverokutne drške. Pomična poprečna T ručka s utorom sa svake strane i mogućnošću zaključavanja pomoću kuglice. **Držak s plaštom od plemenitog čelika**. Račna se može preklapati za lijevi ili desni smjer vrtnje te fiksirati. **Izvedba u potpunosti od čelika** za velike momente. Stezna čeljust glodana i indukcijski kaljena radi visokog stupnja žilavosti i optimalne površinske tvrdoće. **Teška izvedba** za ureznike do M20. **Sa šesterokutom** širine ključa 22 mm.

Upotreba:

Izuzetno prikladno za urezivanje navoja na teško dostupnim mjestima.

Napomena:

Veličine četverokuta drugih ureznika ili razvrtača naći ćete u tablicama odgovarajuće podgrupe proizvoda.

Tehnički opis

Stezni raspon <input type="checkbox"/>	8,5 - 12,5 mm
Ukupna duljina	110 mm
za ručni ureznik DIN 352	M13 – M20
Zamjenska čeljust br. 148712 vel.	117
Materijal	U potpunosti od čelika
Vrsta proizvoda	Držak ureznika

