

**Držac bušaće šipke oblik E2, VDI 16, Provrt d2 (H7): 8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	319305 8
GTIN	4062406745875
Razred artikla	32U

Opis**Prednost:**

DIN 69880 / VDI 3425, list 2.

Upotreba:

Za unutarnju obradu s prihvatom držača za unutarnje tokarenje.

Standard:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tehnički opis

l_7	34 mm
Provrt d_2 (H7)	8 mm
l_6	44 mm
Navoj kanala za hlađenje	M5
Navoj steznog vijka	M6
Oblik	E
VDI veličina	VDI 16
d_6	40 mm
Kod boje za VDI dršku	VDI 16

Vrsta proizvoda

VDI Držać za unutarne tokarenje