

HOLEX**Držac bušaće šipke oblik E2, VDI 16, Provrt d2 (H7): 12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	319305 12
GTIN	4062406745899
Razred artikla	32U

Opis**Izvedba:**

- Cementno otvrdnjeno HRC 58+/-2.
- Sve radne površine brušene.
- Probušena VDI osovina.
- S dvije kuglaste mlaznice za raspršivanje.

Prednost:

- Također je pogodan za duže držače za unutarnje tokarenje.
- Pojedinačno podešavanje duljine držača za unutarnje tokarenje.

Upotreba:

Za unutarnju obradu s prihvatom držača za unutarnje tokarenje.

Standard:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tehnički opis

l_6	44 mm
l_7	34 mm
Provrt d_2 (H7)	12 mm
Navoj kanala za hlađenje	M5
Navoj steznog vijka	M8

Oblik	E
VDI veličina	VDI 16
d ₆	40 mm
Kod boje za VDI dršku	VDI 16
Vrsta proizvoda	VDI Držać za unutarnje tokarenje