

**Držač za unutarnje tokarenje oblik E2, VDI 20, Provrt d2 (H7): 10mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	319310 10
GTIN	4062406754822
Razred artikla	32U

**Opis****Upotreba:**

Za unutarnju obradu s prihvatom držača za unutarnje tokarenje.

**Standard:**

**DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

**Tehnički opis**

$l_6$	50 mm
Provrt $d_2$ (H7)	10 mm
$l_7$	41 mm
Navoj kanala za hlađenje	M6
Navoj steznog vijka	M6
Oblik	E
VDI veličina	VDI 20
$d_6$	50 mm
Kod boje za VDI dršku	VDI 20
Vrsta proizvoda	VDI Držač za unutarnje tokarenje

