

**Držač za unutarnje tokarenje oblik E2, VDI 25, Provrt d2 (H7): 25mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 319315 25 |
| GTIN | 4062406754921 |
| Razred artikla | 32U |

Opis**Upotreba:**

Za unutarnju obradu s prihvatom držača za unutarnje tokarenje.

Standard:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tehnički opis

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| l_7 | 51 mm |
| Provrt d_2 (H7) | 25 mm |
| l_6 | 60 mm |
| Navoj kanala za hlađenje | M8 |
| Navoj steznog vijka | M8 |
| Oblik | E |
| VDI veličina | VDI 25 |
| d_6 | 58 mm |
| Kod boje za VDI dršku | VDI 25 |
| Vrsta proizvoda | VDI Držač za unutarnje tokarenje |

