

**Držač za unutarnje tokarenje oblik E2, VDI 30, Provrt d2 (H7): 25mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	319320 25
GTIN	4067263152279
Razred artikla	32U

**Opis****Upotreba:**

Za unutarnju obradu s prihvatom držača za unutarnje tokarenje.

**Standard:**

**DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

**Tehnički opis**

$l_7$	51 mm
$l_6$	60 mm
Provrt $d_2$ (H7)	25 mm
Navoj kanala za hlađenje	M6
Navoj steznog vijka	M8
Oblik	E
VDI veličina	VDI 30
$d_6$	68 mm
Kod boje za VDI dršku	VDI 30
Vrsta proizvoda	VDI Držač za unutarnje tokarenje

