

**Držač za unutarnje tokarenje oblik E2, VDI 40, Provrt d2 (H7): 12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	319330 12
GTIN	4062406755027
Razred artikla	32U

**Opis****Upotreba:**

Za unutarnju obradu s prihvatom držača za unutarnje tokarenje.

**Standard:**

**DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

**Tehnički opis**

$l_6$	75 mm
$l_7$	61 mm
Provrt $d_2$ (H7)	12 mm
Navoj kanala za hlađenje	M8
Navoj steznog vijka	M8
Oblik	E
VDI veličina	VDI 40
$d_6$	83 mm
Kod boje za VDI dršku	VDI 40
Vrsta proizvoda	VDI Držač za unutarnje tokarenje

