

**Držač za unutarnje tokarenje oblik E2, VDI 50, Provrt d2 (H7): 50mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	319335 50
GTIN	4062406755140
Razred artikla	32U

Opis**Upotreba:**

Za unutarnju obradu s prihvatom držača za unutarnje tokarenje.

Standard:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tehnički opis

Provrt d ₂ (H7)	50 mm
l ₇	86 mm
l ₆	100 mm
Navoj kanala za hlađenje	M8
Navoj steznog vijka	M10
Oblik	E
VDI veličina	VDI 50
d ₆	98 mm
Kod boje za VDI dršku	VDI 50
Vrsta proizvoda	VDI Držač za unutarnje tokarenje

