

HOLEX**Prihvat svrdla s izmjenjivim rez. pločicama Oblik E1, VDI 20, Provrt d2 (H6): 16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	319155 16
GTIN	4062406755157
Razred artikla	32U

Opis**Upotreba:**

Za bušenje sa svrdlom s izmjenjivim reznim pločicama i unutarnjim dovodom rashladnog sredstva.

Standard:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tehnički opis

l_2	54 mm
Provrt d_2 (H6)	16 mm
$l_1 -0,2$	64 mm
Vanjski $\varnothing d_3$	36 mm
Navoj kanala za hlađenje	M6
Navoj steznog vijka	M10×1
Oblik	E
VDI veličina	VDI 20

d ₆	50 mm
Kod boje za VDI dršku	VDI 20
Vrsta proizvoda	VDI prihvat alata